

FICHE TECHNIQUE



SUSPENTE CAVALIER RT EASYCLEAR CD60

Description

Fabriquée en France, la suspente Cavalier RT est une solution spécialement conçue pour la réalisation de plafonds suspendus en CD60. Elle se distingue par sa simplicité d'utilisation et sa transparence, qui permet de contrôler visuellement la profondeur de la tige filetée. Cet accessoire intègre une conception RT pensée pour recevoir une membrane d'étanchéité, offrant ainsi une continuité de l'étanchéité à l'air sur toute la surface du plafond.

Caractéristiques

- **Matériau :** la suspente est fabriquée en matière transparente, assurant une excellente solidité mécanique et une résistance à long terme.
- **Réglable et transparente :** la transparence permet de visualiser la tige filetée et de contrôler précisément la profondeur d'ancrage lors du réglage en hauteur.
- **Conception RT :** facilite l'intégration d'une membrane d'étanchéité à l'air (type pare-vapeur), renforçant les performances globales du système.
- **Utilisation polyvalente :** adaptée aussi bien en rénovation qu'en construction neuve.

Informations

Réf	Désignation	Type de bâtiment	Condi.	Poids (kg)	L x l x h (mm) carton	Crt/ palette	Prix public U/HT	Code EAN
03078 Suspente Cavalier RT	SUSPENTE CAVA- LIER RT EASYCLEAR CD60	Rénovation/neuf	25 pcs	1,8	230 x 230 x 160	150	132,50 €	3701748800422

SUSPENTE CAVALIER RT EASYCLEAR CD60


► Applications :

La suspente cavalier RT Easyclear CD60 est une solution conçue pour la réalisation de plafonds suspendus et d'ossatures métalliques en CD60 nécessitant à la fois un réglage précis et une étanchéité à l'air renforcée. Sa conception RT, pensée pour intégrer une membrane d'étanchéité, limite les perforations et réduit les fuites d'air, un point essentiel pour les bâtiments performants.


Avantages :

- Continuité de l'étanchéité à l'air maîtrisée sur toute la surface du plafond.
- Plafond parfaitement aligné, même sur supports irréguliers (rénovation, reprise de niveau).
- Contrôle visuel fiable de la pose grâce à la transparence de la pièce.


Mise en oeuvre :



1. Fixer votre suspente pivot et ajouter votre tige filetée



2. couper votre tige filetée à l'aide d'un laser



3. Vissez la suspente cavalier RT CD60 jusqu'au moins au repere minimum.



4. Placez le joint et la membrane



5. Clipser l'appui CD60 et la clé



Vidéo explicative